



Firma STADAM
78-200 BIAŁOGARD
ul. Lutyków 9

Adam Statkiewicz
Tel.+48 94 3120686
Kom+48 508119550

Web: www.stadam.pl
E-mail: biuro@stadam.pl

Oprawy oświetleniowe do wzierników w strefach
bezpiecznych ze stali nierdzewnej
Seria BKVLR A/ BKVLR A LED
na wziernikach MetaFused płaskich

Zastosowanie:

Na metalowych wziernikach MetaFused do montażu na

- kołnierzach bazowych wg DIN 28117 lub podobnych
- kołnierzach bazowych z płaską powierzchnią dla optymalnego oświetlenia małych i pilotażowych reaktorów, jak również zbiorników przeznaczonych do sterylnych i aseptycznych aplikacji, głównie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i biotechnologicznym oraz w przemyśle przetwórstwa żywności.

WAŻNE: Tylko do użytku z płaskimi kołnierzami bez wgłębienia pod uszczelnienia. polecamy korzystanie z podkładek sprężystych, 2 szt. do każdego otworu przyłączeniowego.

Zalety:

- Doskonała i antyodblaskowe oświetlenie
- Bardzo małe wymiary
- Do sterylnych aplikacji
- Wysoka ochrona
- Łatwa instalacja
- Możliwe czyszczenie wg CIP i SIP

Oprawa serii EdelEx (LED) Steri-LINE (do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem):

/Zasilanie: halogenowa wersja (EdelEx Steri-line 5/10/20 dH):
5 lub 10W w 24, 36, 42, 115, 230, 240 V AC, z wbudowanym transformatorem

lub 12 V AC / DC, bez wbudowanego transformatora
20 W w 12 lub 24 V AC / DC, bez wbudowanego transformatora

Wersja LED (EdelEx Steri-LINE d LED):
2 W w 24 V AC / DC, bez wbudowanego transformatora
5 W w 100 - 240 V AC / DC, bez wbudowanego transformatora

Obudowa: stal nierdzewna

Tryb ochrony: IP 65, kurzo i wodoszczelne z EN 60529 / DIN VDE 0470 część 1

Rodzaj ochrony Ex d zgodnie z EN 60079-0 / 60079-1, Ex tD A21 do 61241-0 / 61241-1 przed zapłonem:

Grupa wybuchowości: IIC

Klasy temperaturowe T4 / T130 ° C (10 i 20 W), T6 / T80 ° C (5 W oraz EdelEx d LED)

G / D: Ta = - 20 ° C / +40 ° C (Ta do + 60 ° C na żądanie)

ATEX: Ex II 2 G + D

Więcej informacji technicznych w karcie katalogowej EdelEx 5 dH / 10 dH / 20 dH / EdelEx d LED

Wziernik MetaFused :

Dopuszczenia:

Zatwierdzenie wg TÜV do zbiorników ciśnieniowych, jako część zbiornika ciśnieniowego (dla materiału duplex stal nierdzewna 1.4462)

- Baza testowa: DGRL 97/23 / EG, AD normy 2000, DIN 7079-1 maja 1999
- Materiały do VdTÜV specyfikacji i odpowiednich norm DIN / EN
- Jakości szkła: szkło borokrzemowe DIN 7080

Certyfikaty:

- Dostarczane za dodatkową opłatą zgodnie z DIN EN 10204

Warunki pracy:


- Ciśnienie: od -1 do 16 bar
- Temperatury: materiały pierścieni: 1.4462: -30 ° C do +280 ° C
2.4602: -60 ° C do +300 ° C
2.4605: -60 ° C do +300 ° C
2.4610: -60 ° C do +300 ° C

Wymiary:

DN	PN	D	K	S	d1	d2	d3	otwory	O-ring	Podkładki
50	16	165	125	21	38	66	18	4	58,74x3,53	31,5/16,3x1,25
65	16	185	145	23	38	86	18	4	78,97x3,53	31,5/16,3x1,25



Oprawa Minilux Steri-LINE, typ EdelEx STERI-LINE 20 dH, 24 V, 20 W, Ex d IIC T4, Ex tD A21 IP65 T130°C, Ex II 2 G + D



Wymiary